


# MALLORY

## PILES AU MERCURE POUR APPAREILS DE CORRECTION AUDITIVE

### CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS POUR CORRECTION AUDITIVE

Type No.	Voltage nominal	Capacité mA.h	Diamètre		Hauteur		Poids	
			mm	pouces	mm	pouces	g	onces
RM-1	1.4	1,000	15.75	.620	16.38	.645	12.20	.43
RM-3	1.4	2,200	24.90	.980	16.51	.650	28.92	1.02
RM-4	1.4	3,400	30.22	1.190	16.51	.650	42.52	1.50
RM-12	1.4	3,600	16.01	.630	49.61	1.953	39.69	1.40
RM-312	1.4	35	7.75	.305	3.43	.135	.57	.02
RM-400	1.4	75	11.43	.450	3.27	.129	1.13	.04
RM-401	1.4	800	11.68	.460	28.44	1.120	11.34	.40
RM-450	1.4	350	11.43	.450	14.35	.565	5.39	.19
RM-502	1.4	2,400	13.72	.540	49.61	1.953	29.77	1.05
RM-520	1.4	130	12.45	.490	7.01	.276	1.98	.07
✓ RM-575	1.4	100	11.43	.450	3.27	.129	1.42	.05
RM-625	1.4	350	15.50	.610	5.92	.233	4.25	.15
RM-630	1.4	350	15.50	.610	5.92	.233	4.82	.17
RM-640	1.4	500	15.75	.620	11.05	.435	7.94	.28
RM-675	1.4	160	11.34	.450	5.08	.200	2.27	.08

Les Piles Mallory seront correctement sélectionnées à l'aide des fac-similés ci-contre figurant leurs dimensions actuelles



## Mallory Batteries S.A.


5 Rue Vauthier - BOULOGNE-SUR-SEINE (Seine) Tél.: MOLITOR 00-16

# PILES AU MERCURE

POUR APPLICATIONS COMPORTANT DES CONDITIONS EXTREMES D'UTILISATION DANS UN ESPACE LIMITE

## CARACTERISTIQUES DES MULTI-ELEMENTS POUR CORRECTION AUDITIVE


Type No.	Voltage nominal	Capacité mA.h	Diamètre		Hauteur		Poids	
			mm	pouces	mm	pouces	g	onces
TR-115	7.0	350	16.58	.655	33.02	1.300	22.96	.81
TR-120	2.8	800	24.90	.980	30.78	1.212	25.80	.91
TR-122	1.4/2.8	800	12.94	.510	30.78	1.212	25.80	.91
			24.90	.980				
TR-132	2.8	1,000	16.64	.655	32.95	1.297	25.50	.90
TR-132B	2.8	1,000	16.64	.655	49.37	1.942	27.21	.96
TR-133	4.2	1,000	16.64	.655	49.37	1.942	39.69	1.40
TR-140	1.4	1,600	24.90	.980	30.78	1.212	25.80	.91
TR-152	2.8	350	12.12	.477	28.57	1.125	11.91	.42
			16.64	.655				
TR-162	2.8	500	16.64	.655	22.08	.870	16.44	.58
TR-163	4.2	500	16.64	.655	33.38	1.314	24.66	.87



TR-120



TR-122



TR-140

Les Piles Mallory seront correctement sélectionnées à l'aide des fac-similés ci-contre figurant leurs dimensions actuelles.



TR-162




TR-152




TR-115



TR-132



TR-163



TR-132B



TR-133

Distribué par :